



KEB753G1

unibar M, Abgangskasten, Baugr.3, 1x Leit.schutzschalter C/4P 125A

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz	125 A
Nennstrom	125 A

Spannung

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	0 - 400 V
---------------------------------	-----------

Architektur

Polanzahl	5
-----------	---

Abmessungen

Höhe	101 mm
Breite	214 mm
Länge	431 mm
Abmessungen	101 x 214 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
--------------------------------	------

Werkstoff

RAL Nummer	7035
------------	------

Funktionen

Phasenselektion	Nein
-----------------	------

Anschluss

Anzahl Leiter ohne Erde	5
-------------------------	---

Ausstattung

Schutz	Leitungsschutzsch./Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzsch.
--------	---

mechanische Funktionen

Mit Arretierung	Ja
-----------------	----

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja