



KEB774C1

**unibar M, Abgangskasten, Baugr.4, 1xLeistungsschalter h3+ P250 3P 250A**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz	250 A
Nennstrom	250 A

**Spannung**

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	0 - 400 V
---------------------------------	-----------

**Architektur**

Polanzahl	5
-----------	---

**Abmessungen**

Höhe	244 mm
Breite	494 mm
Länge	725 mm
Abmessungen	244 x 494 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
--------------------------------	------

**Werkstoff**

RAL Nummer	7035
------------	------

**Funktionen**

Phasenselektion	Nein
-----------------	------

**Anschluss**

Anzahl Leiter ohne Erde	5
-------------------------	---

**mechanische Funktionen**

Mit Arretierung	Ja
-----------------	----

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
-------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----