



RVC112X

Caméra de vidéosurveillance intérieure motorisée, IP HD, Plug & Play

Caractéristiques techniques

Compatibilité

Compatible avec Amazon Alexa	Non
------------------------------	-----

Connectivité

Mode de transmission	IP (TCP-IP)
Type de montage	Mobile

Commandes et indicateurs

Tension de commande	4,5 - 5,5 V
Utilisable avec détecteur de mouvement	Oui

Détection

Angle de détection horizontal	105 - 106
Angle de détection vertical	60 - 61

Dimensions

Dimensions	113.60 x 82.40 mm
------------	-------------------

Equipement

Interface du système	WLAN
Nombre d'entrées digitales	0

Configuration

Avec lentille/symbole échangeable	Non
-----------------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP41
Résistance aux chocs IK	IK04

Tension

Type de tension d'alimentation	DC
--------------------------------	----