



KEM34S00P2LMF

unibar M, 400A, Wähllänge 1,26...2,24m ohne Abgangsstellen

Technische Eigenschaften

Architektur

Flexibel	Nein
Polanzahl	5

Abmessungen

Anzahl der Abgangsstellen	0
---------------------------	---

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz	400 A
Nennstrom	400 A

Spannung

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------------	-------------

Abmessungen

Höhe	68 mm
Abmessungen	68 x 167 mm
Breite	167 mm
Länge	2240 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035

Konnektivität

Anzahl Kreise	Einzel
---------------	--------

Anschluss

Anzahl Leiter ohne Erde	5
-------------------------	---

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja