



RVC113X\_1\_HAGER

**Caméra de vidéosurveillance extérieure, IP HD, Plug & Play**

**Caractéristiques techniques**

**Compatibilité**

Compatible avec Amazon Alexa	Non
------------------------------	-----

**Connectivité**

Mode de transmission	IP (TCP-IP)
Type de montage	Mobile

**Commandes et indicateurs**

Tension de commande	9 - 15 V
Utilisable avec détecteur de mouvement	Oui

**Détection**

Angle de détection horizontal	114 - 115
Angle de détection vertical	62 - 63

**Dimensions**

Dimensions	69.70 x 67.90 mm
------------	------------------

**Equipement**

Interface du système	WLAN
Nombre d'entrées digitales	0

**Configuration**

Avec lentille/symbole échangeable	Non
-----------------------------------	-----

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP67
Résistance aux chocs IK	IK06

**Tension**

Type de tension d'alimentation	DC
--------------------------------	----