




KEM39S03N1LMF



unibar M, 1000A, inmatningsgaffel till elfördelning

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström AC 50 Hz	1000 A
Märkström	1000 A

Spänning

Märkspänning vid AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------	-------------

Arkitektur

Antal poler	5
-------------	---

Dimensioner

Höjd	307 mm
Bredd	295 mm
Längd	156 mm
Dimensioner	307 x 295 mm

Material

RAL-kod	7035
---------	------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP00
---------------------	------

Strömförsörjning

Position strömförsörjningen	Slut
-----------------------------	------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja