



KEM39S02B4LMF

Unibar M 1000A L-element. verticaal 90° naar beneden, optie X en Y 0,36...1,25m

Technische eigenschappen

Uitvoering

Flexibel	Nee
Aantal polen	5

Stroom / temperatuur

Nominale stroom AC 50 Hz	1000 A
Nominale stroom	1000 A

Spanning

Nominale spanning bij AC 50 Hz	690 - 690 V
--------------------------------	-------------

Afmetingen

Hoogte	1250 mm
Breedte	1250 mm
Lengte	167 mm
Afmetingen	1250 x 1250 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
--	------

Materiaal

RAL-code	7035
----------	------

Aansluiting

Aantal aders (zonder aarde)	5
-----------------------------	---

Samenstelling

Type richtingverandering voor railsysteem	L-doos
---	--------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja