




KEM39S50Z0LMF

**Unibar M 1000A kabelinvoer element einde met kabeldoorvoer (meeraderige kabel)**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Nominale stroom AC 50 Hz | 1000 A |
| Nominale stroom          | 1000 A |

**Spanning**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Nominale spanning bij AC 50 Hz | 690 - 690 V |
|--------------------------------|-------------|

**Uitvoering**

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal polen | 5 |
|--------------|---|

**Afmetingen**

|            |              |
|------------|--------------|
| Hoogte     | 200 mm       |
| Breedte    | 440 mm       |
| Lengte     | 687 mm       |
| Afmetingen | 200 x 440 mm |

**Materiaal**

|          |      |
|----------|------|
| RAL-code | 7035 |
|----------|------|

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP54 |
|--------------------------------------------|------|

**Voeding**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Positie voeding | Einde |
|-----------------|-------|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |