



KEM34S43Z4LMF

unibar M, 400A,Z-Elem. vertikal, 90° oben+unt,X+Y:0,36m, Wahl Z: 0,14-1,25m

Technische Eigenschaften

Architektur

Polanzahl

5

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz

400 A

Spannung

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz

0 - 690 V

Abmessungen

Länge

1033 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP55

Werkstoff

RAL Nummer

7035

Anschluss

Anzahl Leiter ohne Erde

5

Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja