



TXB302



Binäreingang 2fach, UP, KNX

Technische Eigenschaften

Architektur

Bussystem

EIB

Einstellungen

Unterstützen Einstellmodus

ETS
easy

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangstromkreise

2

Ausstattung

Externe Abfragespannung notwendig

Nein



Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk

Nein

Ausstattung

Funk bidirektional

Nein

Mit Batterie

Nein

Mit HLK Ansteuerung

Nein

Installation, Montage

Montage auf

Unterputz

Beleuchtung

LED-Steuerung

Nein

Werkstoff

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Lichtgrau

RAL Nummer

7035

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP30

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

0 - 45 °C

Spannung

Eingangsspannung

5 - 5 V

Betriebsspannung über Bus

21 - 32 V

Versorgungsspannungsart

DC

Systemspannung

30 V DC über Bus

Texte

Montageart

Für Unterputz- und Hohlwandmontage

Anschlussart

Mit Kabel vorkonfektioniert

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja