




TXB302



Binäreingang 2fach, UP, KNX

Technische Eigenschaften

Architektur

Bussystem	EIB
-----------	-----

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy
-----------------------------	-------------

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise	2
----------------------------	---

Ausstattung

Externe Abfragespannung notwendig	Nein
-----------------------------------	------

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

Ausstattung

Funk bidirektional	Nein
Mit Batterie	Nein
Mit HLK Ansteuerung	Nein

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Beleuchtung

LED-Steuerung	Nein
---------------	------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 45 °C
--------------------	-----------

Spannung

Eingangsspannung	5 - 5 V
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
Versorgungsspannungsart	DC
Systemspannung	30 V DC über Bus

Texte

Montageart	Für Unterputz- und Hohlwandmontage
Anschlussart	Mit Kabel vorkonfektioniert

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----