



TR131A



Převodník pro bezdrátové a sběrníkové rozhraní (RF/TP), nástěnný, KNX RF, bílá

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí nad sběrníci 30 - 30 V

Nastavení

Podporovaný režim nastavení ETS
easy
quicklink

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP30

Podmínky použití

Provozní teplota 0 - 45 °C

Připojení

Typ konektoru/zástrčky, systém sběrnice Připojovací svorka

Typ konektoru/zástrčky Tlačítko/spínač

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano