



TRB302B



Funk Eingang Unterputz, 2 fach 230V, quicklink

Technische Eigenschaften

Architektur

Bussystem

Funkbus

Einstellungen

Unterstützen Einstellmodus

ETS
easy

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise

2

Ausstattung

Externe Abfragespannung notwendig

Nein

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk

Ja

Ausstattung

Funk bidirektional

Nein

Mit Batterie

Nein

Mit HLK Ansteuerung

Nein

Frequenz

Übertragungsfrequenz

868 - 868 MHz

Installation, Montage

Montage auf

Unterputz

Beleuchtung

LED-Steuerung

Nein

Werkstoff

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Lichtgrau

RAL Nummer

7035

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-5 - 45 °C

Kabel

Kabellänge

0,20 m

Spannung

Eingangsspannung

5 - 5 V

Versorgungsspannungsart

AC

Texte

Montageart

Für den Einbau hinter UP-Einsätzen

Anschlussart

Mit Schraub-Liftklemmen

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja