



TRB302B



Funk Eingang Unterputz, 2 fach 230V, quicklink

Technische Eigenschaften

Architektur

Bussystem	Funkbus
-----------	---------

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy
-----------------------------	-------------

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise	2
----------------------------	---

Ausstattung

Externe Abfragespannung notwendig	Nein
-----------------------------------	------

Anschlussmöglichkeiten

Mit Bussystem KNX-Funk	Ja
------------------------	----

Ausstattung

Funk bidirektional	Nein
Mit Batterie	Nein
Mit HLK Ansteuerung	Nein

Frequenz

Übertragungsfrequenz	868 - 868 MHz
----------------------	---------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Beleuchtung

LED ansteuern	Nein
---------------	------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Kabel

Kabellänge	0.20 m
------------	--------

Spannung

Eingangsspannung	5 - 5 V
Versorgungsspannungsart	AC

Texte

Montageart	Für den Einbau hinter UP-Einsätzen
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----