



TRB302B



Funk Eingang Unterputz, 2 fach 230V, quicklink

Technische Eigenschaften

Architektur

Bussystem	Funkbus
-----------	---------

Einstellungen

Unterstützen Einstellmodus	ETS easy
----------------------------	-------------

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise	2
----------------------------	---

Ausstattung

Externe Abfragespannung notwendig	Nein
-----------------------------------	------

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Ja
------------------------	----

Ausstattung

Funk bidirektional	Nein
--------------------	------

Mit Batterie	Nein
--------------	------

Mit HLK Ansteuerung	Nein
---------------------	------

Frequenz

Übertragungsfrequenz	868 - 868 MHz
----------------------	---------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Beleuchtung

LED-Steuerung	Nein
---------------	------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------

Farbe	Lichtgrau
-------	-----------

RAL Nummer	7035
------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Kabel

Kabellänge	0,20 m
------------	--------

Spannung

Eingangsspannung	5 - 5 V
------------------	---------

Versorgungsspannungsart	AC
-------------------------	----

Texte

Montageart	Für den Einbau hinter UP-Einsätzen
------------	------------------------------------

Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen
--------------	-------------------------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----