



TXA306



Binäreingang 6fach, universal, REG, KNX

Technische Eigenschaften

Architektur

Bussystem EIB

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS
easy

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise 6

Ausstattung

Externe Abfragespannung notwendig Nein

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

Ausstattung

Funk bidirektional Nein

Mit Batterie Nein

Mit HLK Ansteuerung Nein

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Beleuchtung

LED-Steuerung Nein

Werkstoff

Werkstoff Kunststoff

Farbe Lichtgrau

RAL Nummer 7035

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 45 °C

Spannung

Eingangsspannung 24 - 230 V

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

Versorgungsspannungsart AC/DC

Abmessungen

Länge 70 mm

Höhe 90 mm

Tiefe 60 mm

Texte

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja