



TXA306



Binäreingang 6fach, universal, REG, KNX

Technische Eigenschaften

Architektur

Bussystem EIB

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS
easy

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise 6

Ausstattung

Externe Abfragespannung notwendig Nein

Anschlussmöglichkeiten

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

Ausstattung

Funk bidirektional Nein

Mit Batterie Nein

Mit HLK Ansteuerung Nein

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Beleuchtung

LED ansteuern Nein

Werkstoff

Werkstoff Kunststoff

Farbe Lichtgrau

RAL Nummer 7035

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 45 °C

Spannung

Eingangsspannung 24 - 230 V

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

Versorgungsspannungsart AC/DC

Abmessungen

Länge 70 mm

Höhe 90 mm

Tiefe 60 mm

Texte

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja