



TU406



**Funkfernbedienung, KNX, 6 Tasten, 6 Kanäle**

#### Technische Eigenschaften

##### Frequenz

Übertragungsfrequenz	868 - 868 MHz
Funk Sendefrequenz	868,30 MHz

##### Spannung

Betriebsspannung	6 - 6 V
------------------	---------

#### Funktionen

Max. Funkübertragungsreichweite im Freien	100 m
---	-------

#### Konnektivität

Radio Protokoll	KNX-Funk
Empfänger Kategorie	2

#### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	6
-------------------	---

#### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
--------------------------------	------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 45 °C
--------------------	-----------

#### Werkstoff

Farbe	Polarweiß
-------	-----------

#### Abmessungen

Höhe	133,6 mm
Breite	50,2 mm
Tiefe	16 mm

#### Ausstattung

Mit Batterie	Ja
--------------	----

#### Batterie

Batterielebensdauer	5 Jahre
---------------------	---------

#### Texte

Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, ein/aus-Betriebsmodus, 1-Tasten-Steuerung nach oben/unten Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
----------	--

#### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----