



TU406



Funkfernbedienung, KNX, 6 Tasten, 6 Kanäle

Technische Eigenschaften

Frequenz

Übertragungsfrequenz	868 - 868 MHz
Funk Sendefrequenz	868.30 MHz

Spannung

Betriebsspannung	6 - 6 V
------------------	---------

Funktionen

Max. Funkübertragungsbereich im Freien	100 m
--	-------

Anschlussmöglichkeiten

Radio Protokoll	KNX-Funk
Empfänger Kategorie	2

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	6
-------------------	---

Sicherheit

Schutzart IP	IP30
--------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 45 °C
--------------------	-----------

Werkstoff

Farbe	Polarweiss
-------	------------

Abmessungen

Höhe	133.6 mm
Breite	50.2 mm
Tiefe	16 mm

Ausstattung

Mit Batterie	Ja
--------------	----

Batterie

Batterielebensdauer	5 Jahre
---------------------	---------

Texte

Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, ein/aus-Betriebsmodus, 1-Tasten-Steuerung nach oben/unten Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
----------	--

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----