




EK028



Stromwandler maxitore

Technische Eigenschaften

Funktionen

Genauigkeitsklasse	1
--------------------	---

Leistung

Leistung	0 VA
----------	------

Abmessungen

Durchmesser der Öffnung	15 mm
Höhe der Öffnung	14,60 mm
Breite der Öffnung	14,60 mm

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - +45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - +70 °C

Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite	90 A
Maximalstrom Sekundärseite	48 mA

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja