



EK028



Transformateur d'intensité jusqu'à 90A - 1 Maxitore

Caractéristiques techniques

Fonctions

Classe de précision

1

Puissance

Puissance

0 VA

Dimensions

Diamètre de l'ouverture

15 mm

Hauteur de l'ouverture

14,60 mm

Largeur de l'ouverture

14,60 mm

Connectivité

Type de raccordement

Borne à vis

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service

-5 - +45 °C

Température de stockage/transport

-25 - +70 °C

Courant électrique

Courant max au primaire

90 A

Courant Max au secondaire

48 mA

Durabilité

Sans halogène

Oui

REACH-sans SVHC

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui