



EK028



## Stromwandler maxitore

### Technische Eigenschaften

#### Funktionen

Genauigkeitsklasse	1
--------------------	---

#### Leistung

Leistung	0 VA
----------	------

#### Abmessungen

Durchmesser der Öffnung	15 mm
Höhe der Öffnung	14.60 mm
Breite der Öffnung	14.60 mm

#### Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

#### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - +45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - +70 °C

#### Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite	90 A
Maximalstrom Sekundärseite	48 mA

#### Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja