



EK028



Stromwandler maxitore

Technische Eigenschaften

Funktionen

Genauigkeitsklasse

1

Leistung

Leistung

0 VA

Abmessungen

Durchmesser der Öffnung

15 mm

Höhe der Öffnung

14.60 mm

Breite der Öffnung

14.60 mm

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp

Schraubanschluss

Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-5 - +45 °C

Lager-/Transporttemperatur

-25 - +70 °C

Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite

90 A

Maximalstrom Sekundärseite

48 mA

Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

REACH-konform

Ja

RoHS-konform

Ja