



EK028



### Transformateur d'intensité jusqu'à 90A - 1 Maxitore

#### Caractéristiques techniques

##### Fonctions

Classe de précision	1
---------------------	---

##### Puissance

Puissance	0 VA
-----------	------

##### Dimensions

Diamètre de l'ouverture	15 mm
-------------------------	-------

Hauteur de l'ouverture	14.60 mm
------------------------	----------

Largeur de l'ouverture	14.60 mm
------------------------	----------

##### Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - +45 °C
------------------------	-------------

Température de stockage/transport	-25 - +70 °C
-----------------------------------	--------------

##### Courant électrique

Courant Max au primaire	90 A
-------------------------	------

Courant Max au secondaire	48 mA
---------------------------	-------

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----