



EK028



Transformador de intensidad 1850-1A

Características técnicas

Funciones

Clase de precisión	1
--------------------	---

Potencia

Potencia	0 VA
----------	------

Dimensiones

Diámetro de la abertura	15 mm
-------------------------	-------

Altura de la abertura	14,60 mm
-----------------------	----------

Anchura de la abertura	14,60 mm
------------------------	----------

Conectividad

Tipo de conexión	Borne de tornillo
------------------	-------------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - +45 °C
-------------------------------	-------------

Temperatura de almacenamiento/transporte	-25 - +70 °C
--	--------------

Corriente eléctrica

Máx. intensidad de primaria	90 A
-----------------------------	------

Máx. intensidad del secundario	48 mA
--------------------------------	-------

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
---------------	----

Conforme REACH	Sí
----------------	----

Conforme RoHS	Sí
---------------	----