



EK028



Transformador de intensidad 1850-1A

Características técnicas

Funciones

Clase de precisión

1

Potencia

Potencia

0 VA

Dimensiones

Diámetro de la abertura

15 mm

Altura de la abertura

14,60 mm

Anchura de la abertura

14,60 mm

Conectividad

Tipo de conector/enchufe

Borne de tornillo

Frecuencia

Frecuencia

50 - 60 Hz

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-5 - +45 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte

-25 - +70 °C

Corriente eléctrica

Máx. intensidad de primaria

90 A

Máx. intensidad del secundario

48 mA

Sostenibilidad

Sin halógenos

Sí

REACH - libre de SVHC

Sí

Conforme con RoHS

Sí