



EK028



Trasformatore di corrente 1850-1A per XEV304 e TE332

Caratteristiche tecniche

Funzioni

Classe di precisione	1
----------------------	---

Potenza

Potenza	0 VA
---------	------

Serie

Diametro di apertura	15 mm
----------------------	-------

Altezza di apertura	14,60 mm
---------------------	----------

Larghezza dell'apertura	14,60 mm
-------------------------	----------

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
---------------------	------------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - +45 °C
-------------------------	-------------

Temperatura di magazzino/trasporto	-25 - +70 °C
------------------------------------	--------------

Corrente

Corrente massima primario	90 A
---------------------------	------

Intensità massima del secondario	48 mA
----------------------------------	-------

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
---------------	----

Conformità REACH - SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----