




EK028



TRAFO CORRENT 1850-1A PER TE330/331/332

Caratteristiche tecniche

Funzioni

Classe di precisione	1
----------------------	---

Potenza

Potenza	0 VA
---------	------

Serie

Diametro di apertura	15 mm
Altezza di apertura	14,60 mm
Larghezza dell'apertura	14,60 mm

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
---------------------	------------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - +45 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-25 - +70 °C

Corrente

Corrente massima primario	90 A
Intensità massima del secondario	48 mA

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì