



EK028



## Stromwandler maxitore

### Technische Eigenschaften

#### Funktionen

|                    |   |
|--------------------|---|
| Genauigkeitsklasse | 1 |
|--------------------|---|

#### Leistung

|          |      |
|----------|------|
| Leistung | 0 VA |
|----------|------|

#### Abmessungen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Durchmesser der Öffnung | 15 mm    |
| Höhe der Öffnung        | 14,60 mm |
| Breite der Öffnung      | 14,60 mm |

#### Konnektivität

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|--------------|------------------|

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Einsatzbedingungen

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Betriebstemperatur         | -5 - +45 °C  |
| Lager-/Transporttemperatur | -25 - +70 °C |

#### Elektrischer Strom

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Maximalstrom Primärseite   | 90 A  |
| Maximalstrom Sekundärseite | 48 mA |

#### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |