




EK028



Transformador intensidade 1850-1A

Características técnicas

Funções

Classe de precisão	1
--------------------	---

Potência

Potência	0 VA
----------	------

Dimensões

Diâmetro da abertura	15 mm
Altura da abertura	14,60 mm
Largura da abertura	14,60 mm

Conetividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - +45 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-25 - +70 °C

Corrente elétrica

Intensidade máx. no primário	90 A
Intensidade máx. de secundário	48 mA

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim