



EK028



Transformador intensidade 1850-1A

Características técnicas

Funções

Classe de precisão

1

Potência

Potência

0 VA

Dimensões

Diâmetro da abertura

15 mm

Altura da abertura

14,60 mm

Largura da abertura

14,60 mm

Conectividade

Tipo de ligações

Terminal de parafuso

Frequência

Frequência

50 - 60 Hz

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-5 - +45 °C

Temperatura de armazenamento/transporte

-25 - +70 °C

Intensidade de corrente

Intensidade máx. no primário

90 A

Intensidade máx. de secundário

48 mA

Sustentabilidade

Livre de halógenio

Sim

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHS

Sim