



EK028



## Měřicí proudový transformátor 1850-1A , KNX easy

### Technické vlastnosti

#### Funkce

Třída přesnosti	1
-----------------	---

#### Výkon

Výkon	0 VA
-------	------

#### Rozměry

Průměr otvoru	15 mm
---------------	-------

Výška otvoru	14,60 mm
--------------	----------

Šířka otvoru	14,60 mm
--------------	----------

#### Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

#### Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - +45 °C
------------------	-------------

Skladovací/přepravní teplota	-25 - +70 °C
------------------------------	--------------

#### Elektrický proud

Jmenovitý primární proud (I <sub>pr</sub> )	90 A
---	------

Jmenovitý sekundární proud (I <sub>sr</sub> )	48 mA
---	-------

#### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
---------------------	-----

Bez REACh-SVHC	Ano
----------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----