




EK028



Měřicí proudový transformátor 1850-1A , KNX easy

Technické vlastnosti

Funkce

Třída přesnosti	1
-----------------	---

Výkon

Výkon	0 VA
-------	------

Rozměry

Průměr otvoru	15 mm
Výška otvoru	14,60 mm
Šířka otvoru	14,60 mm

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - +45 °C
Skladovací/přepravní teplota	-25 - +70 °C

Elektrický proud

Maximální intenzita pro primární	90 A
Maximální intenzita sekundárního	48 mA

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano