




EK028



Strömtrafo 3-pack t KWH TE33x

Tekniska egenskaper

Funktioner

Noggrannhetsklass	1
-------------------	---

Ström

Ström	0 VA
-------	------

Dimensioner

Diameter på öppningen	15 mm
Höjd på öppning	14,60 mm
Bredd på öppning	14,60 mm

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
----------------	---------------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - +45 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-25 - +70 °C

Elektrisk ström

Primärström	90 A
Max. intensitet för sekundär	48 mA

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja