



TRE520



**Funk AP Bewegungsmelder Batterie IP55, quicklink, weiß**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Empfohlene Montagehöhe	2,50 - 2,50 m
Montagehöhe	4 - 4 m

**Einstellungen**

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy
Minimale Einschaltdauer	30 s

**Funktionen**

Maximale Einschaltdauer	15 min
-------------------------	--------

**Konnektivität**

Mit Bussystem KNX-Funk	Ja
------------------------	----

**Lieferumfang**

Busankopplung inklusive	Ja
-------------------------	----

**Beleuchtung**

Ansprechelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
-------------------------------	-------------

**Erfassung**

Erfassungswinkel	220 - 220
Erfassungswinkel horizontal	220 - 220

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
--------------------	-------------

**Werkstoff**

Werkstoff	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Polycarbonat (PC)
-----------	--

**Texte**

Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, Betriebsmodus ein/aus, Szenenaufzuruf bei Bewegung/ohne Bewegung Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
Montageart	für Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit Adapter