



TYA604A



### Schalt-/Jalousieaktor 4/2fach, 4A, KNX

#### Technische Eigenschaften

##### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS
-----------------------------	-----

##### Konnektivität

Mit Bussystem KNX	Ja
Mit Bussystem KNX-Funk	Nein

##### Abmessungen

Höhe	90 mm
Tiefe	65 mm
Breite in Teilungseinheiten	4

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	4 A
-----------	-----

##### Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
-------	-----------

##### Ausstattung

Funk bidirektional	Nein
Mit Schieber für Handschaltung	Ja

##### Elektrischer Strom

Busstromaufnahme im Leerlauf	3 mA
------------------------------	------

##### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

##### Leistung

Glühlampenlast 230 V Lampe	800 - 800 W
Ausgangsleistung	800 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	800 W

##### Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Systemspannung	30 V DC über Bus
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

##### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

##### Texte

Funktion	Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung Mit Sonnenschutzfunktion
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----