



TRE720



Funk AP Kit Bewegungsmelder Batterie + AP Ausgang 10A, quiclink

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Montagehöhe 4 - 4 m

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS
easy

Minimale Einschaltdauer 30 s

Funktionen

Maximale Einschaltdauer 15 min

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk Ja

Lieferumfang

Busankopplung inklusive Ja

Beleuchtung

Ansprechelligkeit einstellbar 5 - 1000 lx

Erfassung

Erfassungswinkel horizontal 220 - 220

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Werkstoff

Werkstoff Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Polycarbonat (PC)

Texte

Funktion Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen
Mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation
Teach-Funktion für die Ansprechelligkeit über Taste
Mit Tastensperre
Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)