



TRE720



Senzor pokreta RF+izlaz IP55, NŽ, KNX, quicklink

Tehničke karakteristike

Postavke

Podržani način konfiguracije	ETS easy
Minimalni radni ciklus	30 s

Dimenzije

Visina nakon ugradnje	4 - 4 m
-----------------------	---------

Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio	Da
---------------------------	----

Opseg isporuke

Autobusna veza uključenaBus veza u kompletu	Da
---	----

Rasvjeta

Podesiva odzivna svjetlina	5 - 1000 lx
----------------------------	-------------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 45 °C
-------------------	------------

Materijali

Materijal	Akrilonitril butadien stiren (ABS) Polikarbonat (PC)
-----------	---

Tekst

Funkcija	Upozorenje prije isključenja na umetcima za dimere S memorijskom funkcijom za simulaciju prisustva Funkcija Teach/učenja za odzivnu svjetlinu putem dugmeta Sa bravom Party funkcija za uključivanje 2 sata Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)
----------	---

Funkcije

Maksimalni radni ciklus	15 min
-------------------------	--------