



TRE221



## Funk AP Jalousieausgang 1fach IP55, quicklink

### Technische Eigenschaften

#### Einstellungen

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Unterstützten Einstellmodus | ETS<br>easy |
|-----------------------------|-------------|

#### Konnektivität

|                        |    |
|------------------------|----|
| Mit Bussystem KNX-Funk | Ja |
|------------------------|----|

#### Installation, Montage

|             |         |
|-------------|---------|
| Montage auf | Aufputz |
|-------------|---------|

#### Werkstoff

|       |      |
|-------|------|
| Farbe | Weiß |
|-------|------|

#### Ausstattung

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Mit Schieber für Handschaltung | Nein |
|--------------------------------|------|

#### Elektrischer Strom

|                  |      |
|------------------|------|
| Nennstrom        | 10 A |
| Max. Schaltstrom | 10 A |

#### Einsatzbedingungen

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -10 - 55 °C |
|--------------------|-------------|

#### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 0 |
|---------------|---|

#### Texte

|              |                                                                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion     | Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen<br>Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar<br>Resetfunktion (Auf Werkseinstellung) |
| Anschlussart | Mit Schraub-Liftklemmen                                                                                                                        |

#### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|