



TRE221



QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ IP55 1 ΕΞΟΔΟΥ ΡΟΛΩΝ 10Α

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης	ETS easy
---------------------------------------	-------------

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX	Ναι
-------------------------	-----

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
------------	---------------------

Εξοπλισμός

Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή	Όχι
-------------------------------------	-----

Υλικά

Χρώμα	Μπεζ
-------	------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	10 A
Μέγιστο ρεύμα διακοπής	10 A

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - 55 °C
-------------------------	-------------

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	0
-------------------	---

Κείμενο

Λειτουργία	Πρόσθετες λειτουργίες Easy: +6 σενάρια η λειτουργία επαναλήπτη μπορεί να ενεργοποιηθεί για την επέκταση της εμβέλειας του ασύρματου Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
------------	---

Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες ανύψωσης
----------------	---------------------------------

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----