



TRE221



**QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ IP55 1 ΕΞΟΔΟΥ ΡΟΛΩΝ 10A**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Ρυθμίσεις**

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης ETS  
easy

**Συνδεσιμότητα**

Με ασύρματο σύστημα KNX Ναι

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

**Εξοπλισμός**

Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή Όχι

**Υλικά**

Χρώμα Μπεζ

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

Μέγιστο ρεύμα διακοπής 10 A

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 - 55 °C

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων 0

**Κείμενο**

Λειτουργία Πρόσθετες λειτουργίες Easy: +6 σενάρια  
η λειτουργία επαναλήπτη μπορεί να ενεργοποιηθεί για την  
επέκταση της εμβέλειας του ασύρματου  
Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες ανύψωσης

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS Ναι