

Wandler- und Messschr., Univ. N, NAR Sas-Syst, APZ, RfZ, ZP 300mm, m Prüfl. und ZWT

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1400 mm
Breite	800 mm
Tiefe	205 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 5 mm
Höhe Sammelschiene	12 mm

Ausstattung

Anzahl Felder	4
Anzahl Zählerplätze ≤63 A	0
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	0
Anzahl Reihen	9
Anzahl Sammelschienenenddurchführungen	2

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	0
Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber

Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

Netzform

Netzform	TN-S
----------	------

Abbildungen | Zeichnungen

