



TRE202



**Funk AP Ausgang 2fach IP55 10A, quicklink**

**Technische Eigenschaften**

**Konnektivität**

Radio Protokoll	KNX-Funk
-----------------	----------

**Einstellungen**

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy
-----------------------------	-------------

**Konnektivität**

Empfänger Kategorie	2
Mit Bussystem KNX	Nein
Mit Bussystem KNX-Funk	Ja

**Abmessungen**

Abmessungen	35 x 85 mm
Höhe	35 mm
Breite	85 mm
Einbautiefe	40 mm

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	10 A
-----------	------

**Werkstoff**

Farbe	Weiß
-------	------

**Ausstattung**

Funk bidirektional	Ja
Mit Schieber für Handschaltung	Nein

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom	10 A
-------------	------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
Funk Empfangsfrequenz	868,30 - 868,30 MHz

**Leistung**

Ausgangsleistung	2300 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	1500 W

**Spannung**

Betriebsspannung	230 - 230 V
Systemspannung	230 V AC
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
--------------------	-------------

**Texte**

Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----