



EGK101

Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal inkl. Einbaufühler

Technische Eigenschaften

Spannung

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Nennspannung | 230 - 230 V |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 230 - 230 V |

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Leistung

| | |
|-------------------------------|--------|
| 230 V Glüh- und Halogenlampen | 2300 W |
|-------------------------------|--------|

Beleuchtung

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Max. Last Leuchtstofflampe in Reihe | 1000 W |
|-------------------------------------|--------|

Funktionen

| | |
|----------------------------|------|
| Gangreserve in Jahren | 10 y |
| Mit Netzsynchronisation | Ja |
| Mit Quartz Synchronisation | Ja |

Ausstattung

| | |
|---------------------|--------|
| Genauigkeit pro Tag | 0,25 s |
| Mit Impulsprogramm | Ja |
| Anzahl Kanäle | 1 |

Anschluss

| | |
|------------|-------------|
| Kontaktart | 1x Wechsler |
|------------|-------------|

Einstellungen

| | |
|----------------|----|
| Tagesprogramm | Ja |
| Wochenprogramm | Ja |
| Jahresprogramm | Ja |

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 45 °C |
|--------------------|------------|

Anschluss

| | |
|---|---------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 0.2 - 2.5 mm ² |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 0.2 - 4 mm ² |

Texte

| | |
|--------------|-------------------|
| Anschlussart | Mit Schraubklemme |
|--------------|-------------------|

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

Elektrische Hauptattribute

| | |
|---|-------|
| Mindestintervall zwischen 2 Schaltzeichen | 1 min |
|---|-------|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|