



EGK101

**Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal inkl. Einbaufühler**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung	230 - 230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Leistung**

230 V Glüh- und Halogenlampen	2300 W
-------------------------------	--------

**Beleuchtung**

Max. Leuchtstofflampenlast Serienschalt.	1000 W
--	--------

**Funktionen**

Gangreserve Jahre	10 y
Mit Netzsynchronisation	Ja
Mit Quartz Synchronisation	Ja

**Ausstattung**

Genauigkeit pro Tag	0.25 s
Mit Impulsprogramm	Ja
Anzahl Kanäle	1

**Anschluss**

Kontaktart	1x Wechsler
------------	-------------

**Einstellungen**

Tagesprogramm	Ja
Wochenprogramm	Ja
Jahresprogramm	Ja

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.2 - 4 mm <sup>2</sup>

**Texte**

Anschlussart	Mit Schraubklemme
--------------	-------------------

**Kapazität**

Anzahl Module	1
---------------	---

**Elektrische Hauptattribute**

Mindestintervall zwischen 2 Schaltzeichen	1 min
---	-------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----