



TXA023



Wochenschaltuhr 2-Kanäle KNX, DCF77

Technische Eigenschaften

Einstellungen

Unterstützen Einstellmodus

ETS
easy

Spannung

Betriebsspannung über Bus

21 - 32 V

Anschlussmöglichkeiten

Mit Bussystem KNX-Funk

Nein

Ausstattung

Anzahl Kanäle

2

Lieferumfang

Busankopplung inklusive

Ja

Ausstattung

Sommer-/Winterzeitumstellung

Ja

Funktionen

Gangreserve

43830 h

Gangreserve Jahre

5 y

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-5 - +45 °C

Werkstoff

Farbe

Lichtgrau

Texte

Funktion

DCF-Fähig über Funkantenne
Funktionen, z. B. Schalten, Dimmen, Jalousie, Lichtszenen,
Heizen, Betriebsarten, Datum, Uhrzeit

Kapazität

Anzahl Module

2

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter

1.5 - 10 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter

1 - 6 mm²

Abmessungen

Höhe

85 mm

Breite

36 mm

Tiefe

97 mm