



TXA023



Wochenschaltuhr 2-Kanäle KNX, DCF77

Technische Eigenschaften

Einstellungen

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Unterstützten Einstellmodus | ETS easy |
|-----------------------------|-------------|

Spannung

| | |
|---------------------------|-----------|
| Betriebsspannung über Bus | 21 - 32 V |
|---------------------------|-----------|

Anschlussmöglichkeiten

| | |
|------------------------|------|
| Mit Bussystem KNX-Funk | Nein |
|------------------------|------|

Ausstattung

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Kanäle | 2 |
|---------------|---|

Lieferumfang

| | |
|-------------------------|----|
| Busankopplung inklusive | Ja |
|-------------------------|----|

Ausstattung

| | |
|------------------------------|----|
| Sommer-/Winterzeitumstellung | Ja |
|------------------------------|----|

Funktionen

| | |
|-------------|---------|
| Gangreserve | 43830 h |
|-------------|---------|

| | |
|-------------------|-----|
| Gangreserve Jahre | 5 y |
|-------------------|-----|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -5 - +45 °C |
|--------------------|-------------|

Werkstoff

| | |
|-------|-----------|
| Farbe | Lichtgrau |
|-------|-----------|

Texte

| | |
|----------|---|
| Funktion | DCF-Fähig über Funkantenne Funktionen, z. B. Schalten, Dimmen, Jalousie, Lichtszenen, Heizen, Betriebsarten, Datum, Uhrzeit |
|----------|---|

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 2 |
|---------------|---|

Anschluss

| | |
|---|--------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1.5 - 10 mm ² |
|---|--------------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 1 - 6 mm ² |
|---|-----------------------|

Abmessungen

| | |
|------|-------|
| Höhe | 85 mm |
|------|-------|

| | |
|--------|-------|
| Breite | 36 mm |
|--------|-------|

| | |
|-------|-------|
| Tiefe | 97 mm |
|-------|-------|