



TYF642F



### Fan Coil Ausgang 2-fach KNX, 10A

#### Technische Eigenschaften

##### Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

##### Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
---------------------------	-----------

Hilfsspannung	230 - 230 V
---------------	-------------

##### Elektrischer Strom

Max. Schaltstrom	10 A
------------------	------

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

##### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.75 - 4 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 4 mm <sup>2</sup>
---	-------------------------

##### Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	4
-----------------------------	---

##### Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

##### Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----