



REU512Y



BTC-500 Kamera ohne LS 2D-Video

Technische Eigenschaften

Konnektivität

Montageart	Einbaubar
------------	-----------

Werkstoff

Farbe	Schwarz
Werkstoff	Thermoplast

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	0
------------------	---

Leistung

Stromverbrauch während des Betriebs	2,40 VA
-------------------------------------	---------

Abmessungen

Abmessungen	100 x 100 mm
Höhe	100 mm
Breite	100 mm
Tiefe	51 mm
Kamerakuppel Durchmesser	48 mm

Einsatzbedingungen

Lager-/Transporttemperatur	5 - 40 °C
----------------------------	-----------

Leistung

Leistungsaufnahme standby	0,24 W
---------------------------	--------

Funktionen

Funktion	Sehen
----------	-------

Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation	2Draht
---	--------

Anschluss

Leiterquerschnitt	0 - 0 mm ²
-------------------	-----------------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Ausstattung

Modulare Bauweise	Ja
-------------------	----

Texte

Montageart	Zum Einbau in Außenstationen und Briefkastenanlagen
------------	---

Anschluss	Potenzialfreier Relais-Schaltkontakt
-----------	--------------------------------------

Für Lichttaster zur Steuerung von Lichtautomat/Bus Schaltrelais

Für BTE-116 Tastenexpander

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----