



TX211A



Schalt-/Dimmaktor 3-fach KNX, 1-10V

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
Systemspannung	30 V DC über Bus

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 45 °C
--------------------	-----------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 10 mm ²

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	3
Bussystem Dimmaktor Ausführung	1 - 10 V

Kapazität

Anzahl Module	4
---------------	---

Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen	2300 W
Dimmleistung	0 - 2300 W

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
Anschlussart	Schraubanschluss

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS
-----------------------------	-----

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----